

**Mitutoyo****Digitalni mikrometer IP65, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421515 50-75
GTIN	4946368673233
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Meje pogreška so nižje kot je zahtevano po **DIN 863**.

Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak, blokada tipkovnice.

Merilne površine iz karbidne trdine.

**Pred udarci zaščiten izvedba.**

Merilno vreteno je kaljeno in brušeno.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25–50.

**Dodatni pribor:**

Art. 421525 in 421527, podatkovni kabel art. 497445.

**Tehnični opis**

Merilno območje	50 - 75 mm
Ø vretena	6,35 mm
Korak vretena	0,5 mm
Točnost	2 µm
Odčitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B1

Kalibriranje	B2
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

## Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

## Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm	421100 50
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357