

Mitutoyo**Digitalni mikrometer veliki, Merilno območje: 150-300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno in merilni površini; fiksiranje z ročico. Z ragljo za fino nastavitvev. **6 lahko zamenljivih merilnih nakovalc da merilno območje 150 mm na garnituro.**

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Točnost:

(4 + L/75) μm.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnimi vreteni, kontrolnimi merami in 1 baterijo art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnični opis

Število nastavitvenih prstanov	6
Korak vretena	0,5 mm
Hod merilnega vretena	25 mm
Ø vretena	6,35 mm
Ø merilnega bobna	18 mm

Merilno območje	150 - 300 mm
Masa	1,88 kg
Odčitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	S3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranjemikrometra s podaljškom Merilno območje 150-300 mm	020450 150-300
---	----------------

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497445 D2
Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Priključni kablarski tipko Data Tip D1	497445 D1
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965