

Mitutoyo**Digitalni mikrometer IP65, Merilno območje: 75-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421515 75-100
GTIN	4946368672939
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Meje pogreška so nižje kot je zahtevano po **DIN 863**.

Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak, blokada tipkovnice.

Merilne površine iz karbidne trdine.

Pred udarci zaščiten izvedba.

Merilno vreteno je kaljeno in brušeno.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25–50.

Dodatni pribor:

Art. 421525 in 421527, podatkovni kabel art. 497445.

Tehnični opis

Ø vretena	6,35 mm
Merilno območje	75 - 100 mm
Korak vretena	0,5 mm
Točnost	3 µm
Odčitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B1

Kalibriranje	B2
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 75 mm	421100 75