

Garant**Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114400 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-10,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115280 1-10,5
GTIN	4045197024824
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.

Ojačano jedro, svetlo.

Od velikosti 2 mm s konico oblike C.

Tehnični opis

Število svedrov	24
Korak premera svedrov	0,5 mm
Območje vrtanja	1 - 10,5 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Ø osnovne izvrtine	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Število rezil Z	2

Podatkovni list

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
Kot konice	130 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	5 m/min	S
GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm	114400 10,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Prazna kaset, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-10,5	115470 1-10,5