

**Zarisovalno pomično šestilo, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	446300 300
GTIN	4045197204936
Razred artikla	42D

**Opis****Izvedba:**

Nesvetleče kromiran, s čisto gravirano skalo.

**Tehnični opis**

Dolžina zarisovalnega roba	160 mm
Merilno območje	0 - 300 mm
Točnost	100 µm
Delitev/odčitavanje	0,05 mm
Standard	Tovarniški standard
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Površina	mat kromiranih
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	A1
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Zarisovalno pomično šestilo

**Storitve**

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300