

**Mikrometer 100-delna razdelitev, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420750 50-75
GTIN	4045197203878
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke.

Obseg dobave:

Od vel. 25 – 50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	30 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø vretena	8 mm
Merilno območje	50 - 75 mm
Delitev merilnega bobna	1/100 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

StoritveDAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere
maksimalno merilno območje 100 mm

022050 100

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno
merilno območje 100 mm

022040 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm

421100 50