

Mitutoyo**Digitalni mikrometer IP65 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421525 50-75
GTIN	4946368672847
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po **DIN 863**.

Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak, blokada tipkovnice.

Merilne površine iz karbidne trdine

Pred udarci zaščitena izvedba.

Merilno vreteno je kaljeno in brušeno.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25–50.

Dodatni pribor:

Art. 421525 in 421527, podatkovni kabel art. 497445.

Tehnični opis

Merilno območje	50 - 75 mm
Korak vretena	0,5 mm
Ø vretena	6,35 mm
Točnost	2 µm
Odčitavanje	0,001 mm

Kalibriranje	B2
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Priključni kabljski tipko Data Tip D2	497445 D2
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm	421100 50
Priključni kabljski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabljski tipko Data Tip D1	497445 D1