

**Garant****Spiralni svedri s karbidno trdino, neprevlečeni, Ø DC h8: 15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	121150 15
GTIN	4045197471567
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

Svedri so opremljeni z rezalno ploščico iz karbidne trdine. Brušenje med konicama. Držalo s prijemalnim nastavkom omogoča uporabo v vpenjalnih pušah.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tehnični opis**

Dolžina utorov $L_c$	71 mm
Podajanje $f$ v jeklo $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,17 mm/v
Število rezil $Z$	2
Nazivni Ø $D_c$	15 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Celotna dolžina $L$	125 mm
Standard	DIN 8037
Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$	48,5 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	CE K20
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Spiralni svedri

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al > 10% Si	primerno	140 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	25 m/min	P
GG(G)	primerno	90 m/min	K
CuZn	primerno	140 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		