

## Mitutoyo

### Digitalni mikrometer IP65 s podatkovnim izhodom in bobnom z ragljo, Merilno območje: 25-50mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	421527 25-50
GTIN	4946368672878
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po **DIN 863**.

Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak, blokada tipkovnice.

Merilne površine iz karbidne trdine

##### Pred udarci zaščitena izvedba.

Merilno vreteno je kaljeno in brušeno.

Z bobnom z ragljo.

##### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

##### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25–50.

##### Dodatni pribor:

Art. 421525 in 421527, podatkovni kabel art. 497445.

#### Tehnični opis

Merilno območje	25 - 50 mm
Korak vretena	0,5 mm
Ø vretena	6,35 mm
Točnost	2 µm
Odčitavanje	0,001 mm

Kalibriranje	B2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

## Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

## Pribor

Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabljski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 25 mm	421100 25
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabljski tipko Data Tip D2	497445 D2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kabljski tipko Data Tip D1	497445 D1