

**T-utorna matica z navojem, Nazivna mera T-utora: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375315 24
GTIN	4020772080099
Razred artikla	35A

Opis**Uporaba:**

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Napotek:

Polna obremenitev le pri vijačenju po **celi** dolžini navoja.

Tehnični opis

Širina a	23,7 mm
Navoj	M22
Nazivna mera T-utora	24 mm
Višina matice	32 mm
Širina e	40 mm
Višina k	16 mm

Tip	508
Vrsta izdelka	Utorne matice