

**Vijak z rombično glavo, Nazivna mera T-utoraxdolžina L: 22X125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375335 22X125
GTIN	4020772086800
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- Kovano
- T-glava rezkana, valjani navoj.
- Poboljšano na razred trdote 10.9.

Uporaba:

Olajšuje uravnavanje dodatnega vpenjalnega mesta na dolgi strojni mizi. Vpenjalni vijak se od zgoraj vstavi v T-utor.

Tehnični opis

Višina k	14 mm
Dolžina navoja b	85 mm
Nazivna mera T-utora	22 mm
ozka širina matice a	21,7 mm
Širina matice e	35 mm
Navoj G	M20

Dolžina L	125 mm
Tip	797
Romb	da
Vrsta izdelka	Utorni vijaki