

Garant**Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114200 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115160 1-10
GTIN	4045197024602
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Normalna debelina jedra brez naraščanja jedra.

Natančno brušena konica.

Brušeni, prostorni utori za odrezke z velikim kotom spirale.

Brušena svetla površina.

S koničnjem oblike A od velikosti 2,0 mm.

Tehnični opis

Območje vrtanja	1 - 10 mm
Korak premera svedrov	0,5 mm
Število svedrov	19
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	W
Toleranca nazivnega \emptyset	h8
Kot konice	130 stopinj
Kot spirale	35-40 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni sveder HSSW \emptyset DC h8 1 mm	114200 1
Spiralni sveder HSSW \emptyset DC h8 3 mm	114200 3
Spiralni sveder HSSW \emptyset DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Spiralni sveder HSSW \emptyset DC h8 8 mm	114200 8
Spiralni sveder HSSW \emptyset DC h8 4 mm	114200 4
Spiralni sveder HSSW \emptyset DC h8 7 mm	114200 7
Spiralni sveder HSSW \emptyset DC h8 9 mm	114200 9
Spiralni sveder HSSW \emptyset DC h8 10 mm	114200 10

Spiralni sveder HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Spiralni sveder HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Spiralni sveder HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Spiralni sveder HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Spiralni sveder HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiralni sveder HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Spiralni sveder HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Spiralni sveder HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Spiralni sveder HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Spiralni sveder HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Spiralni sveder HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5