


**Garant****Osnovna plošča ZeroClamp, Tip: 11058****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360012 11058
GTIN	4045197377036
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Vse izvrtine za razmake med T-utori **63, 100, 125 mm**.

Središčna izvrtina  $\varnothing$  25 H7 za vpenjanje garniture za centrično uravnavanje. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatika vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

**Uporaba:**

Za navpične/vodoravne stroje.

**Material:**

**Osnovna plošča** iz zelo trdega aluminija, z obdelano površino.

Vse komponente vpenjala iz nerjavnega ali pred korozijo zaščenega jekla.

**Dodatni pribor:**

Vpenjalni čepi art. 360025. Priključni bloki art. 360017 vel. 12808 / 12805.

**Napotek:**

Osnovne plošče s  $\varnothing$  vpenjala 138 mm, po naročilu dobavljive tudi s samozapornimi vpenjali.

**Tehnični opis**

Medosna razdalja S	200 mm
Tip	11058

Širina B	766 mm
Dolžina A	366 mm
Ø vpenjala	120 mm
Število vpenjal	8
Višina H	44 mm
Serijska	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Osnovne plošče

## Pribor

Priključni blok ZeroClamp Tip 12808	360017 12808
Priključni blok ZeroClamp Tip 12805	360017 12805
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M10	360025 16M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 14M12/90	360025 14M12/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16	360025 18M16
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/138	360025 12M10/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/90	360025 12M10/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12	360025 18M12
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10/138	360025 25M10/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10	360025 12M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/138	360025 18M16/138
Pokrov za osnovno ploščo ZeroClamp Tip 11396	360013 11396
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10	360025 25M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M8	360025 16M8
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M16/138	360025 25M16/138

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip  
18M12/138

---

360025 18M12/138