

Garant**Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114150 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115120 1-10
GTIN	4045197024381
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Profilno brušeni: spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice.

Od Ø 2,4 mm vaporizirani.

Od velikosti 4 mm s koničenjem oblike C.

Napotek:

Vel. 16 – 20: svedri z držalom Ø 16 mm.

Tehnični opis

Število svedrov	19
Korak premera svedrov	0,5 mm
Območje vrtanja	1 - 10 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2

Podatkovni list

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega \emptyset	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	45 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		

Pribor

Spiralni sveder HSSN \emptyset DC h8 (mm oz. cole) 1	114150 1
--	----------

Podatkovni list

Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 10	114150 10
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9	114150 9
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,5	114150 3,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,5	114150 1,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8	114150 8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,5	114150 7,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114150 2,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,5	114150 9,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3	114150 3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,5	114150 6,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114150 8,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6	114150 6
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5	114150 4,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7	114150 7
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114150 5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,5	114150 5,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2	114150 2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4	114150 4
Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-10	115470 1-10