


Garant**Osnovna plošča ZeroClamp za 6 vpenjal oz. vpenjalni stolp, za vodoravne stroje, Tip: 10243****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 360022 10243 |
| GTIN | |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:**

Vpenjala **Ø 120 mm**. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatška vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v zelenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Osnovna plošča s 6 vpenjali za vpenjanje vpenjalnih stolpov. Izvrtine za razmak T-utorov 100 mm, centrična izvrtina Ø 25 H7 za namestitev garniture za centrično uravnavanje.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čep art. 360025.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Medosna razdalja S | 350 (4x), 200 (2x) mm |
| Tip | 10243 |
| Število vpenjal | 6 |
| Serija | ZeroClamp |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Z izvrtino za indeksiranje | ne |
| Vrsta izdelka | Osnovne plošče |

Pribor

| | |
|---|------------------|
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12/138 | 360025 18M12/138 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/90 | 360025 12M10/90 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10 | 360025 12M10 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/138 | 360025 18M16/138 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12 | 360025 18M12 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M8 | 360025 16M8 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10 | 360025 25M10 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/138 | 360025 12M10/138 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M10 | 360025 16M10 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M16/138 | 360025 25M16/138 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10/138 | 360025 25M10/138 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16 | 360025 18M16 |
| Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 14M12/90 | 360025 14M12/90 |