


**T-utorna matica z navojem, Nazivna mera T-utora: 36mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 375315 36 |
| GTIN | 4020772080129 |
| Razred artikla | 35A |

Opis**Uporaba:**

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Napotek:

Polna obremenitev le pri vijačenju po **celi** dolžini navoja.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|---------|
| Navoj | M30 |
| Višina matice | 44 mm |
| Širina a | 35,6 mm |
| Nazivna mera T-utora | 36 mm |
| Širina e | 54 mm |
| Višina k | 22 mm |

| | |
|---------------|---------------|
| Tip | 508 |
| Vrsta izdelka | Utorne matice |