

**T-utorna matica z navojem, Nazivna mera T-utora: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375315 12
GTIN	2050002046993
Razred artikla	35A

Opis**Uporaba:**

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Napotek:

Polna obremenitev le pri vijačenju po **celi** dolžini navoja.

Tehnični opis

Navoj	M10
Nazivna mera T-utora	12 mm
Višina matice	14 mm
Širina a	11,7 mm
Širina e	18 mm
Višina k	7 mm

Tip	508
Vrsta izdelka	Utorne matice

Pribor

T-utorna matica za nazivne mere T-utora 12 mm	370530 12
---	-----------