


Garant

Lasni kotnik brez naslona, kaljen nerjavno jeklo, točnost 00, Dolžina krakov: 50X40mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	450010 50X40
GTIN	4045197443939
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Največja točnost. Z dvema nožasto prirezanima robovoma na daljšem kraku. V celoti kaljeni in popuščani. Pravokotni robovi brušeni in lepani, ploske stranice so brušene.

Uporaba:

Za preverjanje z metodo svetle reže.

Tehnični opis

Presek kraka	13×4 mm
Dolžina daljšega kraka	50 mm
Dolžina krajšega kraka	40 mm
Pravokotnost	0,003 mm
Standard	DIN 875/00
Material	Plemenito jeklo, INOX

vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F1
Vrsta izdelka	Lasni kotniki

Storitve

Kalibriranje kotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 100 mm	025000 100
DAkS-kalibriranje kotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750