

**Garant****Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 0, Dolžina krakov: 75X50mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	451020 75X50
GTIN	4045197443847
Razred artikla	41G

## Opis

**Izvedba:**

Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan. Merilni robovi so brušeni in zelo natančno justirani, ploske stranice so brušene.

**Uporaba:**

Za kontrolo in natančno delo.

**Točnost:**

**DIN 875 / 0** – toleranca kota, npr. pri velikosti  $100 \times 70 = 0,007$  mm.

## Tehnični opis

Presek kraka	15×4 mm
Pravokotnost	0,007 mm
Dolžina krakov	75×50 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Točnost	0

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Kotniki z naslonom

## Storitve

DAkS-kalibriranjekotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750
Kalibriranjekotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 100 mm	025000 100

## Pribor

Lesena škatla za dolžino krakov 75X50 mm	451600 75X50
--	--------------