

Garant**Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 1, Dolžina krakov: 500X330mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Merilni robovi in ploske stranice so natančno brušeni. Merilne površine so fino brušene. Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan. Zaščitna transportna embalaža.

Uporaba:

Za kontrolo in natančno delo.

Točnost:

DIN 875 / 1 – toleranca kota, npr. pri velikosti 100×70 = 0,015 mm.

Pakiranje: čvrsta škatla

Kalibriranje: F1

Pravokotnost: 0,035 mm

Presek kraka: 50×10 mm

Tehnični opis

Presek kraka	50×10 mm
Pravokotnost	0,035 mm
Dolžina krakov	500×330 mm

Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Točnost	1
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Kotniki z naslonom

Storitve

Kalibriranje kotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	015020 750
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkKS-kalibriranje kotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	015600 750
Ponovno kalibriranje kotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025000 750
DAkKS-kalibriranje kotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750

Pribor

Lesena škatla za dolžino krakov 500X330 mm	451600 500X330
--	----------------