

Mitutoyo**Digitalni mikrometer s posnetimi merilnimi površinami, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421610 0-25
GTIN	4946368688848
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Pregleden digitalni prikazovalnik merilnih vrednosti (višina 7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak. Dodatno odčitavanje z nonijem. Sintrane, fino lepene merilne površine iz karbidne trdine, merilno vreteno kaljeno in brušeno. Fiksiranje z vpenjalnim vijakom. Merilna sila pri uporabi fine raglje 5 – 10 N.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero. 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 25 mm
Kalibriranje	B1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje

Standard	DIN 863
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkkS-kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100
Kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kablarski tipko Data Tip D1	497445 D1
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497445 D2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975