

Garant

Lasni kotnik z naslonom, kaljen nerjavno jeklo, točnost 00, Dolžina krakov: 150X100mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Največja točnost. Z dvema nožasto prirezanima robovoma na daljšem kraku. V celoti kaljeni in popuščani. Pravokotni robovi brušeni in lepani, ploske stranice so brušene.

Z debelim prislonskim krakom.

Uporaba:

Za preverjanje z metodo svetle reže.

Tehnični opis

Dolžina daljšega kraka	150 mm
Presek krajšega kraka	22×12 mm
Presek daljšega kraka	22×4 mm
Pravokotnost	0,004 mm
Dolžina krajšega kraka	100 mm
Standard	DIN 875/00

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F1
Vrsta izdelka	Lasni kotniki

Storitve

Kalibriranje kotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 300 mm	025000 300
DAkkS-kalibriranje kotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750