

**Garant**

**Lasni kotnik brez naslona, kaljen nerjavno jeklo, točnost 00, Dolžina krakov: 100X70mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	450010 100X70
GTIN	4045197443953
Razred artikla	41G

**Opis****Izvedba:**

**Največja točnost.** Z dvema nožasto prirezanima robovoma na daljšem kraku. V celoti kaljeni in popuščani. Pravokotni robovi brušeni in lepani, ploske stranice so brušene.

**Uporaba:**

Za preverjanje z metodo svetle reže.

**Tehnični opis**

Presek kraka	20×5 mm
Dolžina krajšega kraka	70 mm
Pravokotnost	0,003 mm
Dolžina daljšega kraka	100 mm
Standard	DIN 875/00
Material	Plemenito jeklo, INOX

vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F1
Vrsta izdelka	Lasni kotniki

**Storitve**

DAkS-kalibriranje kotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750
Kalibriranje kotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 100 mm	025000 100