

Garant**Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 0, Dolžina krakov: 100X70mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 451020 100X70 |
| GTIN | 4045197443854 |
| Razred artikla | 41G |

Opis

Izvedba:

Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan. Merilni robovi so brušeni in zelo natančno justirani, ploske stranice so brušene.

Uporaba:

Za kontrolo in natančno delo.

Točnost:

DIN 875 / 0 – toleranca kota, npr. pri velikosti $100 \times 70 = 0,007$ mm.

Tehnični opis

| | |
|----------------|-----------|
| Presek kraka | 20×5 mm |
| Pravokotnost | 0,007 mm |
| Dolžina krakov | 100×70 mm |
| Kalibriranje | F1 |
| Standard | DIN 875 |
| Točnost | 0 |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Material | Plemenito jeklo, INOX |
| vse dele | kaljene |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | Kotniki z naslonom |

Storitve

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibriranjekotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm | 025010 750 |
| Kalibriranjekotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 100 mm | 025000 100 |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Lesena škatla za dolžino krakov 100X70 mm | 451600 100X70 |
|---|---------------|