

**Mitutoyo****Mikrometer z nakovalcem s prizmo, Merilno območje: 1-15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	422300 1-15
GTIN	4946368009964
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**S prizmatičnim nakovalcem za merjenje tirobih oz. petrobih obdelovancev.** Merilni lok lakiran. Korak vretena je korigiran glede na kot prizme. **3-kotni** s kotom prizme 60°.

**Uporaba:**

Za merjenje orodij s **3 ali 5 rezili** (rezkarji, povrtala).

**Obseg dobave:**

Vklj. s kontrolno mero.

**Tehnični opis**

Merilno območje	1 - 15 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Kot prizme	60 (3-kotnik) stopinj
Ø vretena	6,35 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B8
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Vrsta izdelka

mikrometra

**Storitve**

Kalibriranje Mikrometer za navojno prirobnico z nastavitvijo mere maksimalna nazivna mera 100 mm

022320 100