

Mitutoyo**Digitalni mikrometer s posnetimi merilnimi površinami, Merilno območje: 25-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421610 25-50
GTIN	4946368499437
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Pregleden digitalni prikazovalnik merilnih vrednosti (višina 7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak. Dodatno odčitavanje z nonijem. Sintrane, fino lepene merilne površine iz karbidne trdine, merilno vreteno kaljeno in brušeno. Fiksiranje z vpenjalnim vijakom. Merilna sila pri uporabi fine raglje 5 – 10 N.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero. 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnični opis

Merilno območje	25 - 50 mm
Kalibriranje	B2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje

Standard	DIN 863
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

Pribor

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497445 D2
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 25 mm	421100 25
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Priključni kablarski tipko Data Tip D1	497445 D1