

Garant**Kotnik brez naslona nerjavno jeklo, točnost 1, Dolžina krakov: 400X265mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	451030 400X265
GTIN	4045197444141
Razred artikla	41G

Opis

Izvedba:

Merilni robovi in ploske stranice so natančno brušeni. Merilne površine so fino brušene. Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan. Zaščitna transportna embalaža.

Uporaba:

Za kontrolo in natančno delo.

Točnost:

DIN 875 / 1 – toleranca kota, npr. pri velikosti $100 \times 70 = 0,015$ mm.

Tehnični opis

Presek kraka	45×10 mm
Pravokotnost	0,03 mm
Dolžina krakov	400×265 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Točnost	1

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Kotniki brez naslona

Storitve

DAkS-kalibriranjekotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750
Kalibriranjekotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025000 750

Pribor

Lesena škatla za dolžino krakov 400X265 mm	451600 400X265
--	----------------