

**Stožčasta ponvica oblika D, za navoj: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375355 M10
GTIN	4020772081874
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Obliki C in D sta površinsko kaljeni, oblika G je poboljšana.

Uporaba:

Pri uporabi v kompletu je možna izravnava odstopanja do 3°.

Obliko D smemo uporabiti le nad izvrtino, da podložka nalega po celem obodu.

Standard:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Tehnični opis

Debelina h_3	4,2 mm
za navoj	M10
Zunanji $\varnothing d_4$	21 mm
\varnothing izvrtine d_2	12 mm
Tip	6319D
Vrsta izdelka	Stožčaste ponvice

