

Mitutoyo**Digitalni mikrometer za vbočene površine, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421630 0-25
GTIN	4946368689302
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Pregleden digitalni prikazovalnik merilnih vrednosti (višina 7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak. Dodatno odčitavanje z nonijem. Sintrane, fino lepene merilne površine iz

karbidne trdine, merilno vreteno kaljeno in brušeno. Fiksiranje z vpenjalnim vijakom. Merilna sila pri uporabi fine raglje 5 – 10 N.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero. 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 25 mm
Kalibriranje	B1
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863

Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25
DAkS-kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabljski tipko Data Tip D2	497445 D2
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Priključni kabljski tipko Data Tip D1	497445 D1
Priključni kabljski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965