

Garant**Lasni kotnik z vzdolžnim pomičnim ravnilom nerjavno jeklo, točnost 00****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	450030
GTIN	4045197443823
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Zelo točno osnovno telo z brezstopenjsko **premičnim lasnim ravnilom**.

Vse merilne površine so brušene in lepene; kotnik kaljen v celoti.

Uporaba:

Za preizkušanje ravnosti površine s postopkom svetlobne reže.

Zaradi pomičnega lasnega merila primeren za preverjanje na kratkih nastavkih, zarezah ipd.

Tehnični opis

Širina osnovnega telesa	40 mm
Pravokotnost	0,007 mm
Presek ravnila	4x4 mm
Globina osnovnega telesa	22 mm
Višina osnovnega telesa	10 mm
Dolžina ravnila	60 mm
Standard	DIN 875/00
Točnost	00

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F1
Vrsta izdelka	Lasni kotniki

Storitve

Kalibriranje kotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 100 mm	025000 100
--	------------