

Garant

Lasni kotnik brez naslona, kaljen nerjavno jeklo, točnost 00, Dolžina krakov: 200X130mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Največja točnost. Z dvema nožasto prirezanima robovoma na daljšem kraku. V celoti kaljeni in popuščani. Pravokotni robovi brušeni in lepani, ploske stranice so brušene.

Uporaba:

Za preverjanje z metodo svetle reže.

Tehnični opis

Pravokotnost	0,004 mm
Dolžina krajšega kraka	130 mm
Presek kraka	33×7 mm
Dolžina daljšega kraka	200 mm
Standard	DIN 875/00
Material	Plemenito jeklo, INOX

vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F1
Vrsta izdelka	Lasni kotniki

Storitve

Kalibriranje kotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 300 mm	025000 300
DAkS-kalibriranje kotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750