

Garant**Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 0, Dolžina krakov: 200X130mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	451020 200X130
GTIN	4045197443878
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan. Merilni robovi so brušeni in zelo natančno justirani, ploske stranice so brušene.

Uporaba:

Za kontrolo in natančno delo.

Točnost:

DIN 875 / 0 – toleranca kota, npr. pri velikosti $100 \times 70 = 0,007$ mm.

Tehnični opis

Presek kraka	30×7 mm
Pravokotnost	0,009 mm
Dolžina krakov	200×130 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Točnost	0

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Kotniki z naslonom

Storitve

Kalibriranjekotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibriranjekotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750

Pribor

Lesena škatla za dolžino krakov 200X130 mm	451600 200X130
--	----------------