

**Mitutoyo****Digitalni mikrometer za vbočene površine, Merilno območje: 25-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421630 25-50
GTIN	4946368499819
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Pregleden digitalni prikazovalnik merilnih vrednosti (višina 7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak. Dodatno odčitavanje z nonijem.** Sintrane, fino lepene merilne površine iz

karbidne trdine, merilno vreteno kaljeno in brušeno. Fiksiranje z vpenjalnim vijakom. Merilna sila pri uporabi fine raglje 5 – 10 N.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero. 1 baterija art. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497445.

**Tehnični opis**

Merilno območje	25 - 50 mm
Kalibriranje	B2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863

Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

## Storitve

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

## Pribor

Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Priključni kablarski tipko Data Tip D1	497445 D1
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497445 D2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 25 mm	421100 25
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965