

Garant**Kotnik brez naslona nerjavno jeklo, točnost 1, Dolžina krakov: 75X50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	451030 75X50
GTIN	4045197443885
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Merilni robovi in ploske stranice so natančno brušeni. Merilne površine so fino brušene. Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan. Dobava v škatli iz umetne mase.

Uporaba:

Za kontrolo in natančno delo.

Točnost:

DIN 875 / 1 – toleranca kota, npr. pri velikosti $100 \times 70 = 0,015$ mm.

Tehnični opis

Presek kraka	15×4 mm
Pravokotnost	0,014 mm
Dolžina krakov	75×50 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Točnost	1

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Kotniki brez naslona

Storitve

DAkS-kalibriranjekotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750
Kalibriranjekotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 100 mm	025000 100

Pribor

Lesena škatla za dolžino krakov 75X50 mm	451600 75X50
--	--------------