

**Mitutoyo****Digitalni mikrometer s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 0-25mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	421572 0-25
GTIN	4946368716602
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po **DIN 863**. Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm). Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke. **Kombinirana raglja** (omejitev zateznega momenta v bobnu in nastavku za hitro nastavljanje) za enoročno uporabo in uporabo v držalu.

### Prednosti:

**Zaradi koraka vretena 2 mm čas merjenja krajši tudi do 40 %.**

### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 08&AGV;081560, vel. 357, od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

## Tehnični opis

Ø vretena	6,35 mm
Korak vretena	2 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Točnost	2 µm
Odčitavanje	0,001 mm

Kalibriranje	B1
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik USB
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

## Storitve

Kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25
DAkS-kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100

## Pribor

Priključni kabljski tipko Data Tip D1	497445 D1
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabljski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabljski tipko Data Tip D2	497445 D2