


Garant

**Zarezni lasni kotnik, kaljen nerjavno jeklo, točnost 00, Dolžina krakov:
40X28mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	450040 40X28
GTIN	4045197444042
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Največja točnost. Z dvema nožasto prirezanima robovoma na daljšem kraku. V celoti kaljeni in popuščani. Merilni robovi brušeni in lepani, ploske stranice so brušene.

Uporaba:

Pripomoček pri izdelavi naprav in orodij.

Tehnični opis

Dolžina krajšega kraka	28 mm
Pravokotnost	0,003 mm
Presek krajšega kraka	4x3,5 mm
Dolžina daljšega kraka	40 mm
Standard	DIN 875/00
Material	Plemenito jeklo, INOX

vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F1
Vrsta izdelka	Kotnik z naslonom

Storitve

Kalibriranje kotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 100 mm	025000 100
--	------------