

**Garant****Kotnik brez naslona nerjavno jeklo, točnost 1, Dolžina krakov: 100X70mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	451030 100X70
GTIN	4045197443892
Razred artikla	41G

**Opis****Izvedba:**

Merilni robovi in ploske stranice so natančno brušeni. Merilne površine so fino brušene. Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan. Dobava v škatli iz umetne mase.

**Uporaba:**

Za kontrolo in natančno delo.

**Točnost:**

**DIN 875 / 1** – toleranca kota, npr. pri velikosti  $100 \times 70 = 0,015$  mm.

**Tehnični opis**

Pravokotnost	0,015 mm
Presek kraka	20×5 mm
Dolžina krakov	100×70 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Točnost	1

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Kotniki brez naslona

## Storitve

Kalibriranje kotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 100 mm	025000 100
DAkKS-kalibriranje kotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750

## Pribor

Lesena škatla za dolžino krakov 100X70 mm	451600 100X70
---	---------------