

Mitutoyo**Mikrometer z nakovalcem s prizmo, Merilno območje: 25-45mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	422300 25-45
GTIN	4946368010168
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

S prizmatičnim nakovalcem za merjenje trirobih oz. petrobih obdelovancev. Merilni lok lakiran. Korak vretena je korigiran glede na kot prizme. **5-kotnik** s kotom prizme 108°.

Uporaba:

Za merjenje orodij s **3 ali 5 rezili** (rezkarji, povrtala).

Obseg dobave:

Vklj. s kontrolno mero.

Tehnični opis

Kot prizme	108 (5-kotnik) stopinj
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Merilno območje	25 - 45 mm
Ø vretena	6,35 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B8
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Vrsta izdelka

mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer za navojno prirobnico z nastavitvijo mere maksimalna nazivna mera 100 mm

022320 100