

**Mitutoyo****Digitalni mikrometer s krožnikastima merilnima površinama, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 421660 0-25   |
| GTIN                  | 4946368689531 |
| Razred artikla        | 44A           |

**Opis****Izvedba:**

**Pregleden digitalni prikazovalnik merilnih vrednosti (višina 7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak. Dodatno odčitavanje z nonijem.** Sintrane, fino lepene merilne površine iz karbidne trdine, merilno vreteno kaljeno in brušeno. Fiksiranje z vpenjalnim vijakom. Merilna sila pri uporabi fine raglje 5 – 10 N.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero. 1 baterija art. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497445.

**Tehnični opis**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Vzporednost merilnih ploskev          | 4 µm       |
| Merilno območje                       | 0 - 25 mm  |
| Kalibriranje                          | B1         |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 |
| Število vključenih baterij            | 1          |
| Vrsta IP-zaščite                      | IP 65      |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Napajanje      | Baterijsko napajanje |
| Standard       | DIN 863              |
| Vmesnik        | USB-vmesnik          |
| Vmesnik        | Vmesnik Digimatic    |
| Merilno orodje | digitalni            |
| Pakiranje      | čvrsta škatla        |
| Vrsta izdelka  | mikrometra           |

### Storitve

|  |            |
|--|------------|
| DAkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm | 022010 100 |
| KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm       | 022000 25  |

### Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357  | 081560 357  |
| Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip | 498975      |
| Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip   | 498965      |
| Priključni kablarski tipko Data Tip D2     | 497445 D2   |
| Oddajnik Tip S16E                          | 498966 S16E |
| Priključni kablarski tipko Data Tip USB2   | 497445 USB2 |
| Priključni kablarski tipko Data Tip D1     | 497445 D1   |