

Hartig**Mikrometer za merjenje navoja brez merilnih nastavkov, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	422340 0-25
GTIN	4250099618303
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Kaljeno in brušeno vreteno z izvrtinami za merilne nastavke. Nesvetleče kromiran merilni boben. S fino ragljo (torna sklopka) in nastavkom za hitro obračanje. Lok je toplotno izoliran.

Uporaba:

Za racionalno meritev srednjega \varnothing zunanjega navoja. En par nastavkov (utorni in stožčasti) je primeren za več različnih korakov navoja. Pogoji za to je, da je kot profila navoja ustrezen.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero 60°; brez merilnih nastavkov za merjenje navoja.

Dodatni pribor:

Utorni in stožčasti nastavek art. 421652.

Napotek:

Dodatna merilna območja so na voljo na zahtevo.

Tehnični opis

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
\varnothing merilnega bobna	20 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Korak vretena	0,5 mm
\varnothing vretena	6,5 mm
Odčitavanje	0,01 mm

Kalibriranje	Cena po ponudbi
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Pribor

Nastavki za mikrometre za merjenje navoja, par Korak 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Nastavki za mikrometre za merjenje navoja, par Korak 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Nastavki za mikrometre za merjenje navoja, par Korak 2-3 mm	421652 2-3
Nastavki za mikrometre za merjenje navoja, par Korak 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Nastavki za mikrometre za merjenje navoja, par Korak 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Nastavki za mikrometre za merjenje navoja, par Korak 3,5-5 mm	421652 3,5-5