

Mitutoyo**Digitalni mikrometer s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 75-100mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	421572 75-100
GTIN	4946368599595
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po **DIN 863**. Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm). Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke. **Kombinirana raglja** (omejitev zateznega momenta v bobnu in nastavku za hitro nastavljanje) za enoročno uporabo in uporabo v držalu.

Prednosti:

Zaradi koraka vretena 2 mm čas merjenja krajši tudi do 40 %.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 08&AGV;081560, vel. 357, od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnični opis

Ø vretena	6,35 mm
Korak vretena	2 mm
Merilno območje	75 - 100 mm
Točnost	2 µm
Odčitavanje	0,001 mm

Kalibriranje	B2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik USB
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabljski tipko Data Tip D1	497445 D1
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 75 mm	421100 75
Priključni kabljski tipko Data Tip D2	497445 D2
Priključni kabljski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E