

**Mikrometer za merjenje utorov, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Z nevrtečim vretenom in sploščenimi merilnimi nastavki. Merilno vreteno in nakovalo iz kaljenega jekla, deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Ø vretena	8 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Dolžina merilne konice	6,5 mm
Korak vretena	0,5 mm
Širina merilne konice	0,75 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Vrsta izdelka

mikrometra

StoritveKalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere
maksimalno merilno območje 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere
maksimalno merilno območje 100 mm

022010 100