


**Garant****Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114400, neprevlečeni, Tip: 1-6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115300 1-6
GTIN	4045197024848
Razred artikla	11B

**Opis****Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

**Profilno brušeni:** visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.

**Ojačano jedro,** svetlo.

Od velikosti 2 mm s konico oblike C.

**Tehnični opis**

Korak premera svedrov	0,1 mm
Območje vrtanja	1 - 6 mm
Število svedrov	51
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 338
Tip	N

Toleranca nazivnega $\emptyset$	h8
Kot konice	130 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	5 m/min	S
GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

## Pribor

Spiralni svedri HSS-EN $\emptyset$ DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Spiralni svedri HSS-EN $\emptyset$ DC h8 2,4 mm	114400 2,4
Spiralni svedri HSS-EN $\emptyset$ DC h8 2,7 mm	114400 2,7

Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,4 mm	114400 3,4
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1,3 mm	114400 1,3
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,2 mm	114400 3,2
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,6 mm	114400 5,6
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,7 mm	114400 5,7
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2,2 mm	114400 2,2
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,4 mm	114400 4,4
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,1 mm	114400 3,1
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1,7 mm	114400 1,7
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,8 mm	114400 5,8
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2,1 mm	114400 2,1
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,8 mm	114400 3,8
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,9 mm	114400 4,9
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,3 mm	114400 5,3
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2,3 mm	114400 2,3
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1,1 mm	114400 1,1
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,8 mm	114400 4,8
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1,4 mm	114400 1,4
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1,2 mm	114400 1,2
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,9 mm	114400 3,9
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1,9 mm	114400 1,9
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5

Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,3 mm	114400 4,3
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,1 mm	114400 4,1
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,6 mm	114400 3,6
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,9 mm	114400 5,9
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2,9 mm	114400 2,9
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,4 mm	114400 5,4
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1,8 mm	114400 1,8
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1,6 mm	114400 1,6
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2,6 mm	114400 2,6
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,7 mm	114400 3,7
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,2 mm	114400 5,2
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2,8 mm	114400 2,8
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,7 mm	114400 4,7
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,6 mm	114400 4,6
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,1 mm	114400 5,1
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2