

**Mitutoyo****Precizni digitalni mikrometer, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:****Visokonatančen digitalni mikrometer.**

Precizno vreteno z absolutnim dajalnikom vrtljajev.

Specialni boben z ragljo za konstantno merilno silo 7–9 N.

**Obseg dobave:**

Vklj. s toplotno izoliranim pokrovom za zmanjšanje vpliva temperature in 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Tehnični opis**

Ø merilne ploskve	3,2 mm
Ø vretena	6,35 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Korak vretena	0,5 mm
Ravnost merilnih ploskev	0,3 µm
Točnost	0,6 µm
Odčitavanje	0,0001 mm
Odčitavanje	0,000005 col
Kalibriranje	B1
Število vključenih baterij	1

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

## Storitve

Kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25
DAkS-kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------