

**Garant****Adapter ZeroClamp za vpenjala orodij SK (DIN 69871), za Ø vpenjala: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360042 120
GTIN	4045197518743
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatška vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

**Uporaba:**

Za vodoravno in navpično uporabo. Vpenjanje obdelovancev z vpenjali orodij SK (DIN69871) (npr. ER, OZ, itd.). Vpenjalni sornik je s spodnje strani privit skozi adapter za pritrditev vpenjal orodij. Posebej primerno za majhne filigranske ali okrogle obdelovance.

**Primerno za:**

Vpenjala Ø 90, Ø 120 oz. Ø 138 mm z izvrtino za indeksiranje.

**Napotek:**

Vpenjalni čep art. 360025 vel. 14M12/90 za Ø 90 mm.

Vpenjalni čep art. 360025 vel. 18M16 za Ø 120 mm.

Vpenjalni čep art. 360025 vel. 18M16/138 za Ø 138 mm.

Naročite posebej!

## Tehnični opis

za Ø vpenjala	120 mm
Število izvrtin za vpenjalne čepe	1
Vgradna višina H	77 mm
Serijska	ZeroClamp
Primerne za	SK40
Vrsta izdelka	Držalo za orodje

## Pribor

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16	360025 18M16
---	--------------