

**Vpenjalni vijak DIN 6379, Navoj M × dolžina L: M10X80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375380 M10X80
GTIN	4020772084837
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Valjan navoj.

Uporaba:

Za individualno sestavljanje T-utornih vijakov v povezavi s T-utornimi maticami art. 375315 – 375330, matic art. 375385 – 378395 in podložk art. 375340 – 375360.

Standard:

DIN 6379

Material:

Jeklo za poboljšanje

Razred trdnosti:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

Tehnični opis

Dolžina a	67 mm
Navoj	M10x80
Dolžina b	50 mm
Tip	6379
Vrsta izdelka	Vijak