

**Vpenjalni vijak DIN 6379, Navoj M × dolžina L: M30X700****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 375380 M30X700 |
| GTIN | 4020772081645 |
| Razred artikla | 35A |

Opis**Izvedba:**

Valjan navoj.

Uporaba:

Za individualno sestavljanje T-utornih vijakov v povezavi s T-utornimi maticami art. 375315 – 375330, matic art. 375385 – 378395 in podložk art. 375340 – 375360.

Standard:**DIN 6379****Material:**

Jeklo za poboljšanje

Razred trdnosti:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

Tehnični opis

| | |
|---------------|-----------|
| Dolžina b | 400 mm |
| Navoj | M30 x 700 |
| Dolžina a | 657 mm |
| Tip | 6379 |
| Vrsta izdelka | Vijak |