

Garant**Vpenjalna čeljust z vlekom navzdol, Širina čeljusti: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360084 80
GTIN	4045197481450
Razred artikla	310

Opis**Uporaba:**

Možnost različnih medosnih mer s pomočjo prekrizanih vpenjalnih letev.

Primerno za:

Vpenjalna letev art. 360080.

Napotek:

Primerno za vpenjalne letve od revizije 3 naprej (glejte sliko)! Prečke večkratnih vpenjalnih letev ne smejo biti širše od 5 mm.

Tehnični opis

Vpenjalna sila	5 kN
Vpenjalna sila	10 kN
Vpenjalna sila	15 kN
Vpenjalna sila	20 kN
Vrtilni moment	6 Nm
Vrtilni moment	12 Nm
Vrtilni moment	17,5 Nm

Vrtilni moment	25 Nm
Širina čeljusti	80 mm
maks. hod	3 mm
Vpenjalni vijak ZK	6 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom ZK ₁	4 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža