

**Vpenjalni vijak DIN 6379, Navoj M × dolžina L: M10X125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375380 M10X125
GTIN	4020772081317
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Valjan navoj.

Uporaba:

Za individualno sestavljanje T-utornih vijakov v povezavi s T-utornimi maticami art. 375315 – 375330, matic art. 375385 – 378395 in podložk art. 375340 – 375360.

Standard:

DIN 6379

Material:

Jeklo za poboljšanje

Razred trdnosti:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Tehnični opis

Dolžina a	112 mm
Dolžina b	75 mm
Navoj	M10×125
Tip	6379
Vrsta izdelka	Vijak