

Garant**Vzporedna vpenjalna čeljust, Širina čeljusti: 48mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360085 48
GTIN	4045197482419
Razred artikla	310

Opis**Uporaba:**

Možnost različnih medosnih mer s pomočjo prekrizanih vpenjalnih letev.

Primerno za:

Vpenjalna letev art. 360080.

Napotek:

Primerno za vpenjalne letve od revizije 3 naprej (glejte sliko)! Prečke večkratnih vpenjalnih letev ne smejo biti širše od 5 mm.

Tehnični opis

Širina čeljusti	48 mm
Vrtilni moment	5 Nm
Vrtilni moment	10 Nm
Vrtilni moment	15 Nm
Vrtilni moment	20 Nm
Vpenjalna sila	5 kN
Vpenjalna sila	10 kN
Vpenjalna sila	15 kN

Vpenjalna sila	20 kN
maks. hod	3 mm
Vpenjalni vijak ZK	5 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom ZK ₁	4 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža